

**Disco de lijado Combidisc® CONTOUR, Ø 60 mm, Tamaño de grano: 80****Datos de pedido**

Número de pedido	554034 80
GTIN	4007220898857
Clase de artículo	55G

**Descripción****Ejecución:**

El **sistema de cambio rápido** con rosca de exterior de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar "en un solo giro" de la mano con el menor tiempo posible.

Saliente de muela con canto ondulado **para rectificado fino de contornos y superficies cóncavas.**

**Aplicación:**

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Utilizar con plato de apoyo blando n.º 554091 50.

**Nota:**

Encontrará **Roloc™ Bristle-Disc** en el n.º 573510 y ss.

**Descripción técnica**

Tamaño de grano	80
Ø de muela	60 mm
Medio abrasivo	Óxido de aluminio (A)

Símbolo de medio abrasivo	A
Atributo del nombre de producto	Ø 60 mm
Velocidad de giro máxima	20000 min <sup>-1</sup>
Tipo de producto	Muela abrasiva

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

### Accesorios

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm blando Ø exterior 50 mm	554091 50
--	-----------