

**Dispositivo de sujeción de forma, L x B1: 100X50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	370089 100X50
GTIN	2050001962126
Clase de artículo	37K

Descripción**Ejecución:**

- Posibilidad de sujeción de 2 piezas de trabajo.
- Carrera de sujeción máxima 0,5 mm.

Material:

Cuñas de sujeción de acero bonificado.

Suministro:

Incluye anillo de sujeción para el mecanizado.

Descripción técnica

Anchura B	72 mm
Altura H	63 mm
Fuerza de sujeción	5,5 kN
Ø D ₂	11,4 mm
Par máximo	46 Nm
Máxima profundidad de mecanizado T	15 mm
Tipo de producto	Tensor de cuña

