



Gancho de sujeción rectificado M16, Tipo: 8



Datos de pedido

Número de pedido	370074 8
GTIN	2050001962034
Clase de artículo	37K

Descripción

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Para fuerzas de sujeción relativamente altas y de mayor estabilidad.

Descripción técnica

Altura H_2	36 mm
H_1	75 mm
Longitud 1	50 mm
Par máximo	147 Nm
$F_{\text{máx.}}$	38 kN
Tipo	8
$\varnothing D_{h7}$	32 mm
Tipo de producto	Gancho de sujeción

