

**Dispositivo de sujeción de forma, L x B1: 80X32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	370089 80X32
GTIN	2050001962102
Clase de artículo	37K

**Descripción****Ejecución:**

- Posibilidad de sujeción de 2 piezas de trabajo.
- Carrera de sujeción máxima 0,5 mm.

**Material:**

Cuñas de sujeción de acero bonificado.

**Suministro:**

Incluye anillo de sujeción para el mecanizado.

**Descripción técnica**

Altura H	42 mm
Fuerza de sujeción	2,5 kN
Anchura B	50 mm
Ø D <sub>2</sub>	7,7 mm
Par máximo	14 Nm
Máxima profundidad de mecanizado T	10 mm
Tipo de producto	Tensor de cuña

