

**Dispositivo de sujeción de forma, L × B1: 50X50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	370089 50X50
GTIN	2050001962119
Clase de artículo	37K

**Descripción****Ejecución:**

- Posibilidad de sujeción de 2 piezas de trabajo.
- Carrera de sujeción máxima 0,5 mm.

**Material:**

Cuñas de sujeción de acero bonificado.

**Suministro:**

Incluye anillo de sujeción para el mecanizado.

**Descripción técnica**

Fuerza de sujeción	5,5 kN
Altura H	63 mm
Anchura B	72 mm
Ø D <sub>2</sub>	11,4 mm
Par máximo	26 Nm
Máxima profundidad de mecanizado T	15 mm
Tipo de producto	Tensor de cuña

