




## Caperuza de rectificado Policap® (SiC), Grano 150, Ø canuto de lijado, longitud, Forma: 0515L



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 553326 0515L  |
| GTIN              | 4007220953839 |
| Clase de artículo | 55G           |

### Descripción

#### Ejecución:

Solo compatible con soporte de caperuza de rectificado n.º 553320. **Carburo de silicio (SiC)** ideal para el mecanizado de titanio, aluminio y sus aleaciones. Rectificado frío gracias a aditivos activos de rectificado.

#### Aplicación:

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. **Las caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente** (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).

Símbolo de medio abrasivo: SiC

Ø caperuzas de rectificado: 5 mm

Longitud caperuzas de rectificado: 15 mm

N.º revoluciones recomend.: 40000 min<sup>-1</sup>

### Descripción técnica

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Ø caperuzas de rectificado | 5 mm |
|----------------------------|------|

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| N.º revoluciones recomend.        | 40000 min <sup>-1</sup>  |
| Longitud caperuzas de rectificado | 15 mm                    |
| Medio abrasivo                    | Carburo de silicio (SiC) |
| Símbolo de medio abrasivo         | SiC                      |
| Tamaño de grano                   | 150                      |
| Atributo del nombre de producto   | Grano 150                |

## Accesorios

Soporte para caperuzas de rectificado Ø del cabezal,  
longitud de cabezal, forma 0515L

553320 0515L