

**Garant****Abanico de pulido de fieltro Ø del mango 6 mm, Tipo: ZY8050****Datos de pedido**

Número de pedido	552213 ZY8050
------------------	---------------

GTIN	4045197723048
------	---------------

Clase de artículo	51E
-------------------	-----

**Descripción****Ejecución:**

Filtro dispuesto en láminas alrededor del mango.

**Aplicación:**

Trabajos de pulido con una elevada flexibilidad y adaptación a los contornos. Mediante el empleo posterior del modelo semiduro y blando se pueden obtener superficies de brillo especular muy finas.

**Nota:**

Los abanicos y cepillos de pulido de fieltro se deben utilizar en combinación **con pastas abrasivas y para pulir** como n.º 552250 / 555740. Velocidad circunferencial recomendada 5-10 m/s.

Grado dureza: blando

Ø del cabezal: 80 mm

Longitud de cabeza: 50 mm

Ø de mango: 6 mm

**Descripción técnica**

Ø del cabezal	80 mm
---------------	-------

Ø de mango	6 mm
Longitud de cabeza	50 mm
Grado dureza	blando
Tipo de producto	Piedra de pulido

## Accesorios

Pasta abrasiva SiC Tamaño de grano SiC-pasta de rectificado 280	552250 280
Barra de pasta de pulir Unipol® Color BLUE	555740 BLUE
Barra de pasta de pulir Unipol® Color DARKPINK	555740 DARKPINK
Pasta abrasiva SiC Tamaño de grano SiC-pasta de rectificado 150	552250 150
Barra de pasta de pulir Unipol® Color WHITE	555740 WHITE