



Caperuza de rectificado Policap® (SiC), Grano 150, Ø canuto de lijado, longitud, Forma: 1125L



Datos de pedido

Número de pedido	553326 1125L
GTIN	4007220953853
Clase de artículo	55G

Descripción

Ejecución:

Solo compatible con soporte de caperuza de rectificado n.º 553320. **Carburo de silicio (SiC)** ideal para el mecanizado de titanio, aluminio y sus aleaciones. Rectificado frío gracias a aditivos activos de rectificado.

Aplicación:

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. **Las caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente** (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).

Símbolo de medio abrasivo: SiC

Ø caperuzas de rectificado: 11 mm

Longitud caperuzas de rectificado: 25 mm

N.º revoluciones recomend.: 20000 min⁻¹

Descripción técnica

Longitud caperuzas de rectificado	25 mm
-----------------------------------	-------

N.º revoluciones recomend.	20000 min ⁻¹
Ø caperuzas de rectificado	11 mm
Medio abrasivo	Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Tamaño de grano	150
Atributo del nombre de producto	Grano 150

Accesorios

Soporte para caperuzas de rectificado Ø del cabezal,
longitud de cabezal, forma 1125L

553320 1125L