




## Caperuza de rectificado Policap® (SiC), Grano 150, Ø canuto de lijado, longitud, Forma: 0511C



### Datos de pedido

Número de pedido	553326 0511C
GTIN	4007220953723
Clase de artículo	55G

### Descripción

#### Ejecución:

Solo compatible con soporte de caperuza de rectificado n.º 553320. **Carburo de silicio (SiC)** ideal para el mecanizado de titanio, aluminio y sus aleaciones. Rectificado frío gracias a aditivos activos de rectificado.

#### Aplicación:

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. **Las caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente** (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).

Símbolo de medio abrasivo: SiC

Ø caperuzas de rectificado: 5 mm

Longitud caperuzas de rectificado: 11 mm

N.º revoluciones recomend.: 40000 min<sup>-1</sup>

### Descripción técnica

Longitud caperuzas de rectificado	11 mm
-----------------------------------	-------

N.º revoluciones recomend.	40000 min <sup>-1</sup>
Ø caperuzas de rectificado	5 mm
Medio abrasivo	Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Tamaño de grano	150
Atributo del nombre de producto	Grano 150

## Accesorios

Soporte para caperuzas de rectificado Ø del cabezal,  
longitud de cabezal, forma 0511C

553320 0511C