

**Sellador de roscas, 50 ml, ID del fabricante: 58-11****Datos de pedido**

Número de pedido	083322 58-11
GTIN	8029822048078
Clase de artículo	08G

Descripción**Ejecución:**

Los selladores sustituyen al cáñamo, a las cintas de sellado y las pastas, son resistentes a gases, líquidos, aire, agua, aceites, hidrocarburos y muchos productos químicos. El **contacto completo con la superficie** garantiza la **estanqueidad al 100 %**. Durante el montaje es posible desenroscar los elementos o corregir su posición en todo momento sin necesidad de herramientas mientras el producto no se haya endurecido todavía. Los restos de sellador no obstruyen filtros ni válvulas.

Aplicación:

Sellador para tubos y roscas de resistencia media, homologación NSF-P1, **exento de identificación**.

Nota:

Antes de aplicar el sellador, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

Descripción técnica

Resistencia funcional según	1 - 2 h
Par inicial de arranque mínimo	18 - 24 Nm
Para tamaño de rosca M hasta	M56

Quality Dress	58-11
Para tamaño de rosca pulgadas	2 pul
Para tipo de rosca	Todos
Resistencia manual al cabo de	15 - 30 min
Viscosidad dinámica	20000 - 80000 mPas
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 150 °C
adecuado para ámbito de aplicación	todas las uniones roscadas
Capacidad	50 ml
adecuado para material	Metal
Color	amarillo
Forma	líquido
intersticio máximo	0,3 mm
Temperatura de almacenamiento	10 - 25 °C
Base química	metacrilato anaeróbico
Punto de inflamación	100 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
Clase de resistencia	resistencia media
Desmontaje	con herramienta especial
Densidad	1,1 g/cm ³
Atributo del nombre de producto	50 ml
Tipo de producto	Sellador

Accesorios

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto del fabricante 7063

083392 7063

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto del fabricante 7061

083391 7061