



Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 25/16 mm



Datos de pedido

Número de pedido	261327 25/16
GTIN	4062406100681
Clase de artículo	21T

Descripción

Barra de mandrinar MD 25/16 mm Código ISO Soporte: E25S SVJCR/L16

Ángulo de ajuste κ : 142 grados

Plaquita de corte adecuada: VC..1604..

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 28 mm

Desplazamiento central: 4,6 mm

Altura de sujeción H: 24 mm

Descripción técnica

Longitud total L	250 mm
Longitud de sujeción L_2	24 mm
Tamaño de placa	11 mm
Desplazamiento central L_3	4,6 mm
Plaquita de corte adecuada	VC..1604..
Ángulo de ajuste κ	142 grados
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	28 mm
Código ISO Soporte	E25S SVJCR/L16
Anchura cuello	16,5 mm
Longitud de la cabeza L_1	44 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Ø de mango	25 mm

Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Norma	DIN 8024
Refrigeración interior	sí
Tipo de mango	Barra de mandrinar
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar