

Garant GRIDLINE

**Carcasa 16G completa con regulador de altura abatible y tornillo de banco,
Altura: 800mm****Datos de pedido**

Número de pedido	927320 800
GTIN	4062406108458
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Carcasa 16G en construcción de acero estable. Puerta cerrable por **cerradura de pasador cilíndrico**. Cajón no cerrable.

Con dispositivo integrado GARANT de abatimiento y regulación de la altura n.º 967565 tam. 120, tornillo de banco incluido n.º 967100 tam. 120.

Colocación:

Altura frontal de cajón mm: 150

Altura de puerta mm: 525

Lacado:

Estructura y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Cantidad de cajones	1
Anchura	400 mm

Altura	800 mm
Profundidad	650 mm
Peso	58,8 kg
Cajones superficie útil en G	12×20
Altura útil	570 mm
Profundidad útil	600 mm
Anchura útil	280 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor material	1 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Pie de soporte

Accesorios

Desbloqueo individual de los cajones monomanual Anchura útil de cajón en G 12	951020 12
Tornillo de banco paralelo Anchura de mordazas 120 mm	967100 120
Dispositivo de abatimiento y regulador de altura con tornillo de banco Anchura de mordazas del tornillo de banco 120 mm	967565 120
Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
Carcasa 16G adecuada para regulador de altura abatible y tornillo de banco Altura 800 mm	927321 800