

**XNEX 080608, HBM130, Tipo: INOX****Datos de pedido**

Número de pedido	215108 INOX
GTIN	4062406103095
Clase de artículo	22A

Descripción**Ejecución:**

6 filos proporcionan una gran rentabilidad a un precio reducido por filo.

Plaquita de corte de metal duro de dos lados con 2x3 filos para **operaciones de fresado de escuadrar**.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Descripción técnica

Tipo	INOX
Avance f_z por diente	0,12 mm
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	XNEX 080608
Clase	HBM130
Material de corte	MD
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	4 mm

Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	M
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		