

Garant**Inserto de cambio rápido para conos roscadores CLM, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 11****Datos de pedido**

Número de pedido	338120 11
GTIN	4062406111984
Clase de artículo	31M

Descripción**Idóneo para:**

Cono roscador de cambio rápido CLM con compensación de longitud mínima n.º 338100 – 338121.

Partes opcionales:

Pinzas portapiezas ER para machos para roscar, ver n.º 309399– 309447.

Descripción técnica

Voladizo L	17 mm
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.º 309610	11
Ø de gama de sujeción D ₁	2 - 6 mm
Para pinzas portapiezas ER	11 mm
Ø d	20 mm
Para la gama de corte	M1 – M5
Ø exterior D	19 mm
Par de apriete máximo	20 Nm
Tipo de producto	Inserto de cambio rápido

