

MARKAL**Aparato de grabado eléctrico****Datos de pedido**

Número de pedido	085701
GTIN	3660447105491
Clase de artículo	08U

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de plástico ergonómica, accionamiento eléctrico según el sistema de ancla oscilante (230 V, 50/60 Hz); doblemente aislado y exento de mantenimiento. La longitud de carrera máxima de 3 mm (fuerza de impacto) se puede regular sin escalonamiento y adaptar con precisión.

Aplicación:

Para la rotulación e identificación limpia a mano alzada, así como para grabar todos los metales máx. HR60, vidrio, plástico, piedra, madera, cuero, etc.

Suministro:

Incluido:

1 buril de diamante n.º 085705, 1 buril de metal duro n.º 085706, 2 puntas de modelar, 1 adaptador para puntas, 1 estuche de plástico.

Nota:

Accesorios suministrables a petición.

Descripción técnica

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Equipo de grabado

Accesorios

Punta de diamante para VG.490	085705
Punta de metal duro para VG.490 5 piezas	085706