

Garant
Soporte para tronzar, derecha, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 16/4mm

Datos de pedido

Número de pedido	273760 16/4
GTIN	4045197719904
Clase de artículo	21W

Descripción
Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ($>1300 \text{ N/mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.
7,5×w

Nota:

Máximo $\varnothing = \varnothing$ de la pieza de trabajo limitado debido al modelo.

A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 mm de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías.

Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.º 273656– 273670.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	4 mm
Tornillo	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	30 mm
Longitud de la cabeza L_1	48 mm
Anchura de función L_4	16 mm
Longitud total L	150 mm
\varnothing máximo	60 mm

Anchura del mango b	16 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
Tornillo ajuste Tipo 5	279815 5
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600