

Garant
SEET 1305 AGFR, HU7810, Tipo: ALU


Datos de pedido

Número de pedido	213564 ALU
GTIN	4062406104498
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:

Grosor de plaquita aumentado para máximo arranque de viruta. Protección contra el desgaste por medio de revestimiento ultramoderno.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{pm\acute{a}x.} = 4$ mm.

Avance f_z por diente: 0,2 mm

Descripción técnica

Tipo	ALU
Avance f_z por diente	0,2 mm
Código ISO plaquita de corte	SEET 1305 AGSR
Clase	HU7810
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	700 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	700 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	650 m/min	N
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		