

**Garant****Soporte para tronzar, derecha, Ancho de tronzado / ancho de mango w:  
16/1,5mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 273750 16/1,5 |
| GTIN              | 4045197720016 |
| Clase de artículo | 21W           |

**Descripción****Ejecución:**

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

**Descripción técnica**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Longitud de la cabeza $L_1$                 | 26 mm                          |
| Ancho de tronzado w                         | 1,5 mm                         |
| Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$ | 4,5 mm                         |
| Tornillo                                    | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)        |
| Anchura de función $L_4$                    | 16 mm                          |
| Longitud total L                            | 100 mm                         |
| Anchura del mango b                         | 16 mm                          |
| Tipo de boca                                | derecha                        |
| Refrigeración interior                      | no                             |
| Posibilidad de tronzado axial               | sí                             |
| Tipo de producto                            | Soporte de torneado de apriete |

---

## Accesorios

|   |             |
|---|-------------|
| Tornillo ajuste Tipo 4  | 279815 4    |
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15                             | 674248 TX15 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500  |