

**Garant****Soporte para tronzar, derecha, Ancho de tronzado / ancho de mango w:  
20/1,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273750 20/1,5
GTIN	4045197720023
Clase de artículo	21W

**Descripción****Ejecución:**

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

**Descripción técnica**

Tornillo	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Longitud de la cabeza $L_1$	29 mm
Anchura de función $L_4$	21,5 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	4,5 mm
Ancho de tronzado w	1,5 mm
Longitud total L	125 mm
Anchura del mango b	20 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 6	279815 6
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600