

**Garant**

**Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m6 (Ø DC X = h7) (mm o pulgadas): 33/64**


**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 122659 33/64  |
| GTIN              | 4062406115500 |
| Clase de artículo | 11E           |

**Descripción**
**Ejecución:**

**Núcleo reforzado y afilado especial**, con lo que se consigue un filo transversal cortante con **alta precisión de centrado**. Elevada precisión de alineación y concentricidad de taladro gracias a **4 fajas guía**. Evacuación de viruta excelente por **4 canales de refrigeración internos** a partir de Ø 3,8mm. Hasta Ø 3,7mm con 2 canales de refrigeración internos. Los **filos principales planos** con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan **viruta corta**, incluso en materiales de viruta larga.

**Atención:**

Tamaños con **terminación X** = tolerancia de Ø de corte **h7**

**Nota:**

Longitud de la ranura de viruta  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.

Forma **HB**: pedir con **n.º 122661**.

Forma **HE**: pedir con **n.º 122659 + 129100HE**.

Norma: DIN 6537

Tolerancia Ø nominal: m6

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada  $L_2$ : 57,4 mm

Tolerancia Ø nominal: m6

Longitud total L: 124 mm

Ø de mango  $D_s$ : 14 mm

Avance f en INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/rev,

**Descripción técnica**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| El Ø nominal en pulgadas equivale a | 13,1 mm |
|-------------------------------------|---------|

|  |                    |
|--|--------------------|
| Ø de mango D <sub>s</sub>                                    | 14 mm              |
| Tolerancia de mango  | h6                 |
| Avance f en INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>                     | 0,2 mm/rev,        |
| Profundidad de perforación máxima recomendada L <sub>2</sub> | 57,4 mm            |
| Tolerancia Ø nominal   | m6                 |
| Número de filos Z  | 2                  |
| Longitud de la ranura de viruta L <sub>c</sub>               | 77 mm              |
| Norma  | DIN 6537           |
| Longitud total L   | 124 mm             |
| Recubrimiento  | TiAlN              |
| Material de corte  | MDI                |
| Ejecución  | 6×D                |
| Ángulo de punta  | 140 grados         |
| Mango  | DIN 6535 HA con h6 |
| Refrigeración interior                                       | sí, con 25 bar     |
| Estrategia de arranque de virutas                            | HPC                |
| Semiestándar   | sí                 |
| anillo de color  | azul               |
| Tipo de producto   | Broca espiral      |

### Datos de usuario

|                                | Uso      | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|--------------------------------|----------|----------------|------------|
| Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adecuado | 170 m/min      | P          |
| Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adecuado | 140 m/min      | P          |
| Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adecuado | 130 m/min      | P          |
| Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adecuado | 110 m/min      | P          |
| Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adecuado | 70 m/min       | P          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | adecuado | 90 m/min       | M          |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | adecuado | 80 m/min       | M          |

|               |          |          |   |
|---------------|----------|----------|---|
| GG(G)         | adecuado | 95 m/min | K |
| húmedo máximo | adecuado |          |   |
| húmedo mínimo | adecuado |          |   |
| Aire          | adecuado |          |   |

**Servicios**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Rectificado de mangos Tipo HE | 129100 HE |
|-------------------------------|-----------|