

## Espiga de verificación individual cerámica Clase de tolerancia 1, Tipo: 1



### Datos de pedido

Número de pedido	483925 1
GTIN	2050001940995
Clase de artículo	48A

### Descripción

#### Ejecución:

De cerámica industrial de alta pureza (dióxido de circonio ZrO<sub>2</sub>). Desafilado de ambos lados debido a la rotura del canto. A partir de Ø 5,01 mm con medidas grabadas en la superficie frontal.

**Clase de tolerancia 1:** Ø espiga ± 0,001 mm.

#### Ventaja:

- **Dobla la dureza del acero para calibres.**
- **Dilatación térmica extremadamente reducida.**
- **Inoxidable y resistente a los ácidos.**
- **Sin necesidad de desengrase antes del uso.**
- **Sin necesidad de lubricación después del uso.**

#### Nota:

Indicar en el pedido como información adicional el **Ø deseado**, p. ej. n.º 483925 tam. 3 **4,35**.

### Descripción técnica

Altura de paso	0,01 mm
Longitud espiga de medición	40 mm
medida nominal	0,5 - 0,99 mm
Calibración	L5
Norma	DIN 2269
Clase de tolerancia	1
Material	Cerámica industrial (óxido de circonio ZrO <sub>2</sub> )
Tipo de producto	Espiga de verificación

---

## Servicios

CalibraciónEspiga de verificación Ø máximo 20

028240 20