



Marcador de aguja FlyMarker® mini 120/45 Alimentación por batería, Capacidad de la batería: 2X4Ah



Datos de pedido

Número de pedido

085761 2X4

GTIN

Clase de artículo

04F

Descripción

Ejecución:

Para la identificación / marcación / rotulación duradera y profunda de piezas individuales o en serie de los materiales más diversos (acero, acero fino, aluminio, cobre, latón, plásticos, acero de herramientas, aceros templados hasta 62 HRC, etc.).

- **Accionamiento electromagnético de aguja trazadora, de alta potencia.**
- **Software sencillo, de manejo intuitivo, con protección por contraseña.**
- **Interfaces: USB-A, USB-B y Ethernet.**
- **Tipo de letra: Matriz de puntos en intervalos de 5×7 o 9×13, altura de letra 1,0 – 10,0 mm y más.**
- **Tipo de letra para una altura de letra de más de 10,0 mm a petición.**
- **Guías lineales de guiado doble para resultados de marcado precisos.**
- **Marcación de elementos redondos radial y axial, así como marcación de arcos de círculo.**
- **Incl. paquete HPGL (para la marcación de logotipos y sellos individuales, incluyendo la marca CE).**
- **Incl. paquete confort (p. ej., para detección de capas, posicionamiento previo, marcación múltiple, etc.)**
- **Memoria interna para varios centenares de archivos de marcación, fuentes y logotipos.**
- **Disponible en 15 idiomas.**
- **Pantalla en color de alta resolución.**

- **Vista previa de marcación para marcas seguras.**
- **Carcasa irrompible.**

FlyMarker® mini 120/45 18 V. Sistema de marcación manual con batería, extremadamente manejable y 100% móvil, con pantalla de mando integrada y pantalla en color LC de alta resolución. Campo de marcación: 120 × 45 mm.

- **Sistema de guía más estable.**
- **Solenoides de impacto extragrueso (opcional).**

Suministro:

Incluye herramienta de a bordo, aguja trazadora de metal duro integral de 90°, falsa escuadra con recubrimiento antideslizante, calibre de reglaje y maletín de transporte, **2 baterías de iones de litio de 18 V**, cargador.

Altura máxima del campo de marcación: 45 mm

Capacidad de la batería: 4 Ah

Tensión nominal: 18 V

Peso incluida batería: 3,2 kg

Descripción técnica

Capacidad de la batería	4 Ah
Quality Dress	FlyMarker® mini 120/45
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	2
Suministro de energía	Con batería
Tensión nominal	18 V
Peso incluida batería	3,2 kg
Anchura máxima del campo de marcación	120 mm
Altura máxima del campo de marcación	45 mm
Tipo de producto	Marcador de aguja

Accesorios

Batería de repuesto Tipo 4AH	085765 4AH
------------------------------	------------