



Marcador de aguja FlyMarker® mini 120/45 Alimentación por batería, Capacidad de la batería: 2X8Ah



Datos de pedido

Número de pedido

085761 2X8

GTIN

Clase de artículo

04F

Descripción

Ejecución:

Para la identificación / marcación / rotulación duradera y profunda de piezas individuales o en serie de los materiales más diversos (acero, acero fino, aluminio, cobre, latón, plásticos, acero de herramientas, aceros templados hasta 62 HRC, etc.).

- **Accionamiento electromagnético de aguja trazadora, de alta potencia.**
- **Software sencillo, de manejo intuitivo, con protección por contraseña.**
- **Interfaces: USB-A, USB-B y Ethernet.**
- **Tipo de letra: Matriz de puntos en intervalos de 5×7 o 9×13, altura de letra 1,0 – 10,0 mm y más.**
- **Tipo de letra para una altura de letra de más de 10,0 mm a petición.**
- **Guías lineales de guiado doble para resultados de marcado precisos.**
- **Marcación de elementos redondos radial y axial, así como marcación de arcos de círculo.**
- **Incl. paquete HPGL (para la marcación de logotipos y sellos individuales, incluyendo la marca CE).**
- **Incl. paquete confort (p. ej., para detección de capas, posicionamiento previo, marcación múltiple, etc.)**
- **Memoria interna para varios centenares de archivos de marcación, fuentes y logotipos.**
- **Disponible en 15 idiomas.**
- **Pantalla en color de alta resolución.**

- **Vista previa de marcación para marcas seguras.**
- **Carcasa irrompible.**

FlyMarker® mini 120/45 18 V. Sistema de marcación manual con batería, extremadamente manejable y 100% móvil, con pantalla de mando integrada y pantalla en color LC de alta resolución. Campo de marcación: 120 × 45 mm.

- **Sistema de guía más estable.**
- **Solenoides de impacto extragrosos (opcional).**

Suministro:

Incluye herramienta de a bordo, aguja trazadora de metal duro integral de 90°, falsa escuadra con recubrimiento antideslizante, calibre de reglaje y maletín de transporte, **2 baterías de iones de litio de 18 V**, cargador.

Altura máxima del campo de marcación: 45 mm

Capacidad de la batería: 8 Ah

Tensión nominal: 18 V

Peso incluida batería: 3,7 kg

Descripción técnica

Capacidad de la batería	8 Ah
Quality Dress	FlyMarker® mini 120/45
Cantidad de baterías contenidas	2
Suministro de energía	Con batería
Tipo batería	Ion de litio
Peso incluida batería	3,7 kg
Tensión nominal	18 V
Anchura máxima del campo de marcación	120 mm
Altura máxima del campo de marcación	45 mm
Tipo de producto	Marcador de aguja

Accesorios

Batería de repuesto Tipo 8AH	085765 8AH
------------------------------	------------