



Plato de torno combinado de cuatro garras amarre cónico corto, DIN 702-3, Ø exterior A / cono: 200/5mm



Datos de pedido

Número de pedido	315645 200/5
GTIN	5907412202853
Clase de artículo	36B

Descripción

Leyenda:

Regulación individual de las mordazas combinadas.

Regulación central de las mordazas.

Aplicación:

Posibilidad de sujeción combinada mediante 2 regulaciones de bocas:

a) Regulación central de las bocas de base (accionamientos en el cuerpo);

b) Regulación individual de las bocas intercambiables.

De esta forma se pueden sujetar piezas de trabajo de configuración irregular como en un disco plano. El anillo en espiral para la regulación de bocas está **templado**, los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las bocas de base están **rectificados por los dos lados**.

Con asiento cónico corto DIN 702-3. con espárragos y tuercas con collar para cabezales de husillo DIN 55027. (DIN 55027, así como la norma internacional ISO702/III, son iguales que DIN 55022 (norma antigua)). El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo directamente, sin brida intermedia.

Norma:

DIN 702-3.

Material:

Fundición

Suministro:

Incluido:

1 juego = 4 mordazas de base templadas.

1 juego = 4 garras reversibles templadas (utilizables como mordazas de interior y de exterior).

1 llave de apriete.

Descripción técnica

Cuadrado de llave de apriete K	11 mm
Tamaño del cono	5
Peso	19 kg
Cantidad de espárragos	4
Altura sin mordazas H ₁	112 mm
Ø exterior A	200 mm
Paso E	55 mm
Cono de centraje B	82,575 mm
Distancia al centro F	104,8 mm
Tamaño de los espárragos	M10
Altura con mordazas H ₂	143 mm
Norma	DIN 702-3
Tipo de producto	Plato combinado de cuatro mordazas