



Juego de mordazas de garras, 3 piezas, para plato, Ø 400 mm, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	313234 1
GTIN	2050001929358
Clase de artículo	33T

Descripción

Aplicación:

Como las bocas se pueden cambiar o desplazar al diámetro deseado **en pocos segundos**, es conveniente tener disponibles para el uso junto a la máquina varias unidades de bocas.

De esta forma se consigue reducir al mínimo los tiempos de cambio de herramienta.

Las unidades de mordazas constan, por ejemplo, de varios juegos de mordazas de base con mordazas intercambiables blandas no escalonadas, que se pueden mandrinar a los diámetros deseados. Este efecto de racionalización es importante no sólo para máquinas CN, sino también para cualquier torno.

Para la sujeción exterior, óptimo para la sujeción de piezas brutas.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5, templado.

Idóneo para :

Plato de barra de cuña Schunk n.º 313115; 313117; 313135; 313137, plato barra de cuña Röhm n.º 313120; 313130; 313140 y otros sistemas de plato de torno con barra de cuña.

Nota:

Ejemplo de intervalo de sujeción para n.º 313115 – 313137.

Adecuado para el código de color: Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas

Gama de sujeción: 49 - 168 mm

Descripción técnica

Gama de sujeción	49 - 168 mm
Para Ø de tipo de plato	400 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 400 mm

Anchura de ranura D	18 mm
Distancia entre perforaciones b	60 mm
Longitud de alma A	30 mm
Adecuado para el código de color	Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas
Adecuado para el código de color	Plato de torno Röhlm con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto	Bocas para plato de barra de cuña