

Garant**Consola con disco de sujeción, Para tipo: 80****Datos de pedido**

Número de pedido	360154 80
GTIN	4045197722843
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:**

Con perforaciones para perno de sujeción n.º 360025 18M16. Sujeción alternativa a través de bridas de sujeción o tornillo M12 en ranura en T. Disposición de perforaciones de fijación para **sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp** (calibre de puntas 200 mm). Manejo manual o entrega por de aire posible en la mesa de máquina.

Incluido disco de sujeción de Ø 90 mm o 120 mm para el alojamiento de los tensores autocentrantes n.º 360130.

Aplicación:

- **Mecanizado por 5 lados en centros de mecanizado múltiple.**
- **Como solución económica utilizable con el sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp, en sistemas de paletización y automatización o directamente en la mesa de la máquina.**

Material:

Acero

Idóneo para :

Tensor autocentrante n.º 360130 en combinación con la chapa adaptadora n.º 360132.

Nota:

Tam.80/4 – tam.120/4 – Mayor momento de apoyo para una máxima estabilidad.

Longitud: 320 mm

Anchura: 120 mm

Altura: 125 mm

Medida de referencia perno de sujeción: 200 mm

Ø disco de sujeción: 90 mm

Número de taladros para pernos de sujeción: 2

Descripción técnica

Anchura	120 mm
Para tipo	80
Ø disco de sujeción	90 mm
Longitud	320 mm
Altura	125 mm
Medida de referencia perno de sujeción	200 mm
Número de taladros para pernos de sujeción	2
Tipo de producto	Accesorios para tornillo de banco

Accesorios

Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 18M16	360025 18M16
--	--------------