

**Garant****Muela a láminas de pulir (fieltro), medio, Ø de muela: 125mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	566977 125
GTIN	4045197722416
Clase de artículo	51M

## Descripción

### Ejecución:

Las **láminas de fieltro** (altura 20 mm) colocadas verticalmente en un plato de fibra de vidrio proporcionan una flexibilidad y una refrigeración máximas durante el proceso de pulido.

### Aplicación:

Para **sacar brillo al acero fino y metales no férricos** en combinación con pasta de pulir n.º 555740.

Aplicación con velocidad de trabajo reducida (aprox. 1500 rpm).

## Descripción técnica

Ø de perforación	22,23 mm
Altura de láminas	20 mm
Descripción de la forma	plano
Ø de muela	125 mm
Grado dureza	medio
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Optimizado para material de trabajo	INOX

Optimizado para material de trabajo	Metales no ferrosos
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Tipo de producto	Muela para pulir a láminas

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		

### Accesorios

Barra de pasta de pulirUnipol® Color WHITE	555740 WHITE
Barra de pasta de pulirUnipol® Color BLUE	555740 BLUE