

Garant GRIDLINE

**Estación de trabajo eLevel con tablero Eluplan gris oscuro, Longitud: 2000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	920012 2000
GTIN	4062406119478
Clase de artículo	91P

**Descripción****Ejecución:**

**Estación de trabajo eLevel** – regulable en altura de forma progresiva y eléctrica. Ajuste de altura con panel de mando electrónico. Panel de mando con pantalla y función de memoria. Accionando se adapta la **altura de todo el puesto de trabajo**.

**Lacado:**

**Pie soporte** antracita RAL 7016, **no configurable**.

**Columna de elevación** aluminio anodizado, **no configurable**.

**Panel lateral y posterior** gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo, configurable**.

**Nota:**

- **Por favor, tenga en cuenta, al utilizar las carcasas para atornillar debajo del tablero de trabajo, que las carcasas no deben sobrepasar una altura máxima de 500 mm.**
- **Atención: en una colocación en fila, utilizar chapas cortantes n.º 920350 (peligro de aplastamiento).**

Los tamaños con .../2 están equipados con una unidad de elevación alternativa. Las especificaciones técnicas son similares a las de las unidades de elevación anteriores, con pequeños cambios. El panel de control es visualmente diferente para estos tamaños, pero funcionalmente igual.

**Descripción técnica**

Superficie tablero de trabajo

Recubrimiento antiestático, elevada resistencia a abrasión, dureza media, no resistente a la luz

Superficie tablero de trabajo	Eluplan (plástico), (recubrimiento de linóleo)
Grosor superficie	2 mm
Principio de regulación de la altura	Estructura completa
Peso	93 kg
Regulación de la altura gradual	sí
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de – a	700 - 1000 mm
Profundidad	800 mm
Serie	Estación de trabajo
Modelo	eLevel
Panel de mando con pantalla y función de memoria	sí
Longitud del tablero de trabajo	2000 mm
Material tablero de trabajo	Eluplan
Tablero de trabajo profundidad	700 mm
Anchura	2000 mm
Color superficie tablero de trabajo	gris oscuro
Tablero de trabajo grosor	40 mm
Tipo de enchufe entrada	F
Tensión nominal	250 V
Regulación de la altura para puesto de trabajo	700-1000 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	250 kg
Ejecución regulación de la altura	eléctrico
Grosor de plaquita	40 mm
Compensación de altura	25 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Mesa de trabajo

## Accesorios

Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 500/5	927600 500/5
Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones 300/2	927300 300/2
Columnas soporte Altura 200 mm	928010 200
Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 400/4	927600 400/4
Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones 300/3	927300 300/3
Carcasa de ordenador 16G Altura 500 mm	927335 500
Carcasa de cajonera 16G móvil Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones 500/3	927315 500/3
Carcasa de cajonera 16G móvil Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones 400/4	927315 400/4
Columnas soporte Altura 1362 mm	928010 1362
Carcasa de cajonera 16G móvil Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones 500/5	927315 500/5
Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones 400/3	927300 400/3
Soporte de PC Tipo M	928753 M
Carcasa de cajonera 24G móvil Altura carcasa / cantidad de cajones 500/5 mm	927620 500/5
Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones 400/4	927300 400/4
Bandeja para banco de trabajo Adecuado para la profundidad de la estación de trabajo 800 mm	920350 800
Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 300/2	927600 300/2
Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 200/1	927600 200/1

Multifix adecuado para tipo 300	928201 300
Tastatur-Schublade Tipo 1	927341 1
Columnas soporte Altura 962 mm	928010 962
Carcasa de cajonera 16G móvil Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones 500/4	927315 500/4
Columnas soporte Altura 481 mm	928010 481
Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 300/3	927600 300/3