

Garant**Cepillo de pulido de fieltro Ø del mango 6 mm, Tipo: ZY5020****Datos de pedido**

Número de pedido	552215 ZY5020
GTIN	4045197723062
Clase de artículo	51E

Descripción**Ejecución:**

Filtro dispuesto en láminas alrededor del mango, ranurado múltiple.

Aplicación:

Trabajos de pulido con una máxima flexibilidad y adaptación a los contornos.

Nota:

Los abanicos y cepillos de pulido de fieltro se deben utilizar en combinación **con pastas abrasivas y para pulir** como n.º 552250 / 555740. Velocidad circunferencial recomendada 5 -10 m/s.

Grado dureza: blando

Ø del cabezal: 50 mm

Longitud de cabeza: 20 mm

Ø de mango: 6 mm

Descripción técnica

Ø del cabezal	50 mm
Ø de mango	6 mm
Longitud de cabeza	20 mm

Grado dureza	blando
Tipo de producto	Piedra de pulido

Accesorios

Barra de pasta de pulir Unipol® Color BLUE	555740 BLUE
Barra de pasta de pulir Unipol® Color DARKPINK	555740 DARKPINK
Pasta abrasiva SiC Tamaño de grano SiC-pasta de rectificado 280	552250 280
Pasta abrasiva SiC Tamaño de grano SiC-pasta de rectificado 150	552250 150
Barra de pasta de pulir Unipol® Color WHITE	555740 WHITE