

**Garant****Fresa de avance elevado Hi5, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 66/5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	213110 66/5
GTIN	4045197725684
Clase de artículo	210

**Descripción****Descripción:**

Fresa de avance elevado de alta potencia y de corte suave.

Con una suavidad de marcha especial gracias a un paso de dientes irregular.

También se puede utilizar para semiacabados.

Eficiencia de costes gracias a la plaquita de 5 filos.

**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

**Descripción técnica**

Ø de corte $D_c$	66 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	2,2 mm
Plaquita de corte adecuada	POMX 10T5..
Ø $D_3$	46,6 mm
Ø de perforación de asiento	27 mm

Juego tornillo para plaquita reversible	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Longitud total $L_{tot}$	50 mm
Número de filos Z	5
Serie	Hi5
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Ejecuciones de mangos	con taladro
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219889
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP