

Garant GRIDLINE

**Carcasa 16G completa con regulador de altura abatible y tornillo de banco,
Altura: 700mm****Datos de pedido**

Número de pedido	927320 700
GTIN	4062406108441
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Carcasa 16G en construcción de acero estable. Puerta cerrable por **cerradura de pasador cilíndrico**. Cajón no cerrable.

Con dispositivo integrado GARANT de abatimiento y regulación de la altura n.º 967565 tam. 120, tornillo de banco incluido n.º 967100 tam. 120.

Colocación:

Altura de puerta mm: 625

Lacado:

Estructura y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Profundidad	650 mm
Altura	700 mm
Anchura	400 mm

Peso	46,6 kg
Anchura útil	280 mm
Altura útil	670 mm
Profundidad útil	600 mm
Grosor material	1 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Pie de soporte

Accesorios

Dispositivo de abatimiento y regulador de altura con tornillo de banco Anchura de mordazas del tornillo de banco 120 mm	967565 120
Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
Tornillo de banco paralelo Anchura de mordazas 120 mm	967100 120