

Garant GRIDLINE

**Caja de alimentación con dispositivo enrollador de cable y de manguera,
Altura: 800mm****Datos de pedido**

Número de pedido	927329 800
GTIN	4062406108649
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Carcasa 16G en construcción de acero estable.

Equipado con 2 módulos de corriente n.º 928470 tam DE250V/1, el dispositivo enrollador de manguera y de cable está atornillado fijo en el fondo de la carcasa. Dispositivo enrollador de cable largo 10 m, dispositivo enrollador de manguera 10 m.

Conexión NW 7,2 tetina de enchufe y acoplamiento rápido. Con acoplamiento de cierre rápido.

Presión máx. 12 bar. Con panel vacío adicional para el equipamiento opcional con otros 3 módulos.

Colocación:

Módulo n.º 928470: 2 x tam. DE250V/1; 1 x tam. 0/1 y 0/3

Lacado:

Cuerpo y módulos gris claro RAL 7035, frontal antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Otro equipamiento individualizado posible con módulos n.º 928470. Observar el número de módulos.

Descripción técnica

Altura	800 mm
Profundidad	650 mm
Peso	36,7 kg
Anchura	400 mm
Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua	Categoría 2 (K2) según BGI
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal	250 V
Número de tomas de corriente tipo F	2
Tipo de enchufe entrada	Sistema de enchufe GST
Tipo de toma de corriente	F
Grosor material	1 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Módulo de alimentación

Accesorios

Módulo para energía y medios Tipo de módulo DE250V/1	928470 DE250V/1
Módulo para energía y medios Tipo de módulo 0/1	928470 0/1