

## Garant

### Fresas de MDI GARANT Master Titan TPC con más divisores de viruta TPC, TiAlN, Ø e8 DC: 6mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	203124 6
GTIN	4062406120221
Clase de artículo	11Z

#### Descripción

##### Ejecución:

Fresa de alto rendimiento diseñada **especialmente para el uso TPC** para uso universal. Núcleo reforzado.

**Resistencia a la rotura por flexión óptima** gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos.

##### Aplicación:

Sobre todo para fresado de **titanio y aleaciones de titanio**.

##### Nota:

$h_{m\acute{a}x.}$ : Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.

$a_{e\ m\acute{a}x.}$ : =  $0,04 \times D$  para el mecanizado TPC.

#### Descripción técnica

Ø de mango $D_s$	6 mm
Dirección de aproximación	horizontal e inclinado
Tolerancia Ø nominal	e8
Longitud de filo $L_c$	24 mm
Ø de corte $D_c$	6 mm
Número de dientes Z	6
Mango	DIN 1835 B con h5
Longitud total L	67 mm
Ángulo de hélice	40 grados

Calidad de equilibrado con mango	G 2,5 con HB
Espesor medio de viruta $h_{m\acute{a}x.}$ para fresar TPC en titanio > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,032 mm
Redondeo de esquinas $r_v$	0,1 mm
Serie	Master Titan
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	0,04×D
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	TPC
anillo de color	rosa
Tipo de producto	Fresa angular

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	100 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		