

Garant GRIDLINE

Carcasa 16G, con módulos de corriente y aire comprimido, Altura: 800mm**Datos de pedido**

Número de pedido	927325 800
GTIN	4062406108526
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Carcasa 16G en construcción de acero estable.

Equipado con módulos de corriente y aire comprimido: 2 módulos n.º 928470 tam. DE250V/1, 1 módulo n.º 928470 tam. AIR/S.

Colocación:

Módulos n.º 928470: 2 × tam. DE250V/1; 1 × tam. AIR/S; 1 × tam. 0/3

Lacado:

Cuerpo y módulos gris claro RAL 7035. Frente antracita RAL 7016, con **recubrimiento de polvo**.

Nota:

Otro equipamiento individualizado posible con módulos n.º 928470. Observar el número de módulos.

Descripción técnica

Profundidad	650 mm
Peso	25,2 kg
Anchura	400 mm
Altura	800 mm

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Número de tomas de corriente tipo F	2
Tipo de enchufe entrada	Sistema de enchufe GST
Tensión nominal	250 V
Tipo de toma de corriente	F
Grosor material	1 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Módulo de alimentación

Accesorios

Módulo para energía y medios Tipo de módulo 0/1	928470 0/1
Módulo para energía y medios Tipo de módulo AIR/S	928470 AIR/S
Módulo para energía y medios Tipo de módulo 0/2	928470 0/2
Módulo para energía y medios Tipo de módulo DE250V/1	928470 DE250V/1
Módulo Tipo de módulo AIR/S	933913 AIR/S