

CARTEC

Cáncamo, Ø de rosca: M16



## Datos de pedido

Número de pedido	086486 M16
GTIN	8013429800054
Clase de artículo	08Y

## Descripción

### Ejecución:

Punto de anclaje atornillable, giratorio en 360°, para la elevación de cargas pesadas, con rodamiento de bolas, 100 % a prueba de agrietamiento, **certificado por DGUV, factor de seguridad 4** en todas las direcciones.

### Nota:

**SF 4:1 = factor de seguridad 4.**

Capacidad de carga WLL SF 4:1: 1,12 t

Anchura asiento en perno A: 30 mm

Anchura ojal B: 13 mm

Medida C: 46 mm

Ø perno D: 38 mm

Medida E: 50 mm

## Descripción técnica

Medida E	50 mm
Medida C	46 mm
Anchura ojal B	13 mm

## Hoja de datos

Anchura asiento en perno A	30 mm
Ø perno D	38 mm
Capacidad de carga WLL SF 4:1	1,12 t
Altura H	105 mm
Ø de rosca	M16×20
Tipo de producto	Cáncamo