

**Garant****Fresa de desbastar de MDI GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, Ø e8  
DC: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	205265 8
GTIN	4062406122546
Clase de artículo	11X

**Descripción****Ejecución:**

Para el desbastado. Rectificado de pulimiento especial para el mecanizado de metales no férricos.

**Ventaja:****Forma de la ranura optimizada, destalonado excéntrico, cajas de virutas grandes.**

Hasta  $2 \times D$  en materiales sólidos con tasas de avance máximas y elevadas y gran suavidad de marcha.

Posibilidad de rampas de hasta  $45^\circ$ .

Tasas de avance máximas en la inmersión vertical gracias a una **geometría de inmersión especial**.

**Descripción técnica**

Número de dientes Z	3
Ángulo de hélice	35 grados
Tolerancia Ø nominal	e8
Voladizo L <sub>1</sub> incl. cuello	30 mm
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Avance f <sub>z</sub> para contorneo en aluminio que produce virutas cortas	0,12 mm
Calidad de equilibrado con mango	G 2,5 con HB
Ø de mango D <sub>s</sub>	8 mm

Mango	DIN 6535 HB con h6
Longitud total L	68 mm
Ø de corte $D_c$	8 mm
Ø de cuello $D_1$	7,5 mm
Avance $f_z$ para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas	0,1 mm
Longitud de filo $L_c$	24 mm
Redondeo de esquinas $r_v$	0,2 mm
Serie	Master Alu
Recubrimiento	DLC
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Perfil de fresado	WR
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa angular

## Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Aluminio	adecuado	450 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	400 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	380 m/min	N

PA 66	adecuado con restricciones	120 m/min	N
PEEK	adecuado con restricciones	100 m/min	N
Cu	adecuado	160 m/min	N
CuZn	adecuado	200 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuada con restricciones		
Aire	adecuado		

**Servicios**

Rectificado de mangos Tipo HB	129100 HB
-------------------------------	-----------