

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular Alambre de acero 0,50 mm, Ø del cepillo D1× Ø de perforación d1/rosca M: 125XM14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	571200 125XM14
GTIN	4017359024805
Clase de artículo	57L

**Descripción****Ejecución:**

Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

**Aplicación:**

**Trenzado a la izquierda**, se evita con seguridad un aflojamiento temprano.

Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descorticado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado. Con **rosca interior M14**, para el alojamiento directo **en amoladoras angulares.**

**Descripción técnica**

Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	29 mm
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	125 mm
Velocidad de giro máxima	12500 min <sup>-1</sup>
Grosor de las cerdas	0,5 mm

Número de trenzados	20
Anchura de los filamentos L <sub>1</sub>	14 mm
Rosca M	M14
Material dotación	Alambre de acero
Trenzado	trenzado a la izquierda
Tipo de producto	Cepillo circular