

Garant**Dispositivo de comprobación de posición y de concentricidad, Recorrido de ajuste: 30mm**

Datos de pedido

Número de pedido	358980 30
GTIN	4062406124021
Clase de artículo	31E

Descripción

Ejecución:

- **Forma compacta.**
- **Cuadrante indicador ajustable exactamente por medio de tornillo de ajuste.**
- **Cuadrante indicador utilizable en sentido vertical u horizontal.**
- **Posibilidades de asiento cilíndrico en diferentes diámetros o de fijación rápida del dispositivo de comprobación mediante imán.**

Ejemplos torneado:

- **Medición de ejes (p. ej., posición husillo principal y contrahusillo).**
- **Medición de posición revólver o portaherramientas de pinza montados.**
- **Determinación de concentricidad / oscilación circular de herramientas accionadas.**

Ejemplo de fresar:

- **Comprobar oscilación circular: Componente en el centro, herramienta, etc.**

Ventaja:

- **Medición eficiente en cuanto al tiempo de posición y oscilación circular.**
- **Sin montaje laborioso con soporte y reloj comparador.**
- **Mayor seguridad del proceso por medio de comprobación más regular.**
- **Manejo sencillo.**
- **Menos anomalías mecánicas y vidas útiles de las herramientas más largas.**

Aplicación:

Para la comprobación de los ejes, medición de concentricidad, determinación de posiciones (p. ej., portaherramientas de pinza, pieza de trabajo).

Suministro:

Incluye maleta con espuma, dispositivo de comprobación, cuadrante indicador, imán para la fijación, asiento cilíndrico para la fijación, espejo para la lectura del valor de medición, llave acodada de 6 caras.

Descripción técnica

Tipo de producto

Comparador