

**Garant****Consola para tensor autocentrante, Para tipo: 120****Datos de pedido**

Número de pedido	360152 120
GTIN	4045197722836
Clase de artículo	310

**Descripción****Ejecución:**

Con perforaciones para perno de sujeción n.º 360025 18M16. Sujeción alternativa a través de bridas de sujeción o tornillo M12 en ranura en T. Disposición de perforaciones de fijación para **sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp** (calibre de puntas 200 mm).

**Aplicación:**

- **Mecanizado por 5 lados en centros de mecanizado múltiple.**
- **Como solución económica utilizable con el sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp, en sistemas de paletización y automatización o directamente en la mesa de la máquina.**

**Material:**

Acero

**Idóneo para :**

Tensor autocentrante n.º 360130.

Longitud: 250 mm

Anchura: 120 mm

Altura: 125 mm

Medida de referencia perno de sujeción: 200 mm

Número de taladros para pernos de sujeción: 2

**Descripción técnica**

Longitud	250 mm
Medida de referencia perno de sujeción	200 mm
Anchura	120 mm
Altura	125 mm
Para tipo	120
Número de taladros para pernos de sujeción	2
Tipo de producto	Accesorios para tornillo de banco