



## Luminaria de trabajo LED con batería, Tipo: MAG



### Datos de pedido

Número de pedido	081516 MAG
GTIN	5708997354001
Clase de artículo	08C

### Descripción

**Ejecución:**

**Lámpara de trabajo LED con batería** con LED de alto rendimiento con elevada potencia lumínica, ganchos de suspensión desplegados y giratorios y potente imán de adherencia.

**Función:**

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de  $\varnothing < 12$  mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.

**Suministro:**

Incluye el cable USB.

### Descripción técnica

Corriente de alumbrado	300 - 500 lm
Tensión de batería	3,7 V
Suministro de energía	a batería
Cantidad de baterías contenidas	1
Tipo batería	Ion de litio
Bombilla	Módulo LED

Capacidad de la batería	2,2 Ah
Corriente de alumbrado nivel 2	150 lm
Duración ilumin.	2,5 h
Longitud total	260 mm
Duración de la iluminación nivel 2	5 h
Clase de protección IP	IP 20
Anchura total	61 mm
Peso	273 g
Zona ATEX	ninguno
Quality Dress	MAG
Tipo de producto	Lámpara de trabajo

---

## Accesorios

Cargador USB Tipo CABLE	081512 CABLE
-------------------------	--------------