



## Placa de sujeción electromagnética permanente UniPower, Tipo: 508UP



### Datos de pedido

Número de pedido	382000 508UP
GTIN	2050001777713
Clase de artículo	38D

### Descripción

#### Ejecución:

- **Construcción monobloque innovadora y patentada para la máxima rigidez y fiabilidad.**
- **Acoplamiento rápido para las conexiones eléctricas.**
- **Manguitos con rosca interior de material altamente resistente en cualquier polo.**
- **Resistentes gracias a la construcción monobloque y al empleo de placas de polos integradas.**

#### Ventaja:

- **El mecanizado sin vibraciones cuida la herramienta y la máquina.**
- **Mecanizado desde cinco lados sin contornos de interferencia.**
- **Aprovechamiento completo de los recorridos de desplazamiento.**
- **Reducción considerable de tiempos de equipamiento.**
- **Insensible a los cortes de corriente.**
- **Fresado planoparalelo rápido y preciso.**
- **Fuerza de sujeción uniforme en toda la superficie de sujeción**
- **Altura constructiva reducida**
- **Fuerzas de retención muy elevadas**
- **Posicionamiento sencillo y rápido de las piezas de trabajo.**

#### Aplicación:

Uso en la construcción de moldes, instalaciones o máquinas.

#### Suministro:

Incluye control ST200FA con enchufe de 5 pines, para controlar una placa de sujeción magnética.

#### Partes opcionales:

Prolongaciones de polos n.º 382010.

#### Nota:

**¡Paquete de instalación para controlar varias placas de sujeción electromagnéticas permanentes disponibles a petición!**

El cable de corriente se entrega sin enchufe de conexión. **Conexión a la red 400 V / 50 Hz.**

## Descripción técnica

Fuerza de retención máxima	241 kN
Anchura	480 mm
Peso	150 kg
Longitud	790 mm
Altura	51 mm
Paso polar	62 mm
Número de polos	40
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Placa magnética de sujeción

## Accesorios

Prolongaciones de polos para placa de sujeción electromagnéticas permanentes UniPower Tipo PMQ	382010 PMQ
Prolongaciones de polos para placa de sujeción electromagnéticas permanentes UniPower Tipo PFR	382010 PFR