

Garant**Soporte de brochado de perfiles, pulgadas $\varnothing d = 5$ mm, \varnothing de mango DS: 3/4pul**

Datos de pedido

Número de pedido	293079 3/4
GTIN	4062406128968
Clase de artículo	29K

Descripción

Ejecución:

Apropiado para tornos automáticos para cilindrar.

Idóneo para:

Máquinas CNC y convencionales.

Partes opcionales:

Ayuda de posicionamiento (n.º 293000) y llave de espigas (n.º 293006).

Se pueden pedir lengüetas de expulsión para vástagos de Cono Morse con el n.º 293008 en los tamaños MK2, MK3 y MK4.

Nota:

- **Atención: utilizar siempre el \varnothing de empujador adecuado.**
- **Otras uniones de mango disponibles a petición.**

Descripción técnica

Longitud del mango L_s	46 mm
L	34 mm

Tipo de mango	Mango cilíndrico
Ø D	22 mm
Ø d	5 mm
Tamaño del mango	3/4 pul
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles