

Garant

Soporte de brochado de perfiles, pulgadas $\varnothing d = 12$ mm, \varnothing de mango DS: 1.1/4pul

**Datos de pedido**

Número de pedido	293073 1.1/4
GTIN	4062406129026
Clase de artículo	29K

Descripción**Idóneo para:**

Máquinas CNC y convencionales.

Partes opcionales:

Ayuda de posicionamiento (n.º 293000) y llave de espigas (n.º 293006).

Se pueden pedir lengüetas de expulsión para vástagos de Cono Morse con el n.º 293008 en los tamaños MK2, MK3 y MK4.

Nota:

- **Atención: utilizar siempre el \varnothing de empujador adecuado.**
- **Otras uniones de mango disponibles a petición.**

Descripción técnica

L	46 mm
Longitud del mango L_s	50 mm
Tipo de mango	Mango cilíndrico
$\varnothing d$	12 mm

Ø D	44 mm
Tamaño del mango	1.1/4 pul
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Accesorios

Llave de espigas Para Ø de soporte 16 mm	293006 16
Llave de espigas Para Ø de soporte 5 mm	293006 5
Llave de espigas Para Ø de soporte 12 mm	293006 12
Llave de espigas Para Ø de soporte 8 mm	293006 8