

**Estación de soldadura, Denominación del fabricante: PICO****Datos de pedido**

Número de pedido	082301 PICO
GTIN	
Clase de artículo	04K

Descripción**Ejecución:**

Estaciones de soldadura con regulación de temperatura, con elemento calentador PTC de cerámica y cabezales de soldadura duraderos con calentamiento interior Ersadur (detección exacta de la temperatura). Sistema de manejo fácil en i-CON PICO, para principiantes. Aplicación universal. Superficie de apoyo mínima y funciones inteligentes, ajustable mediante una tarjeta Micro-SD.

Aplicación:

Para todas las tareas de soldadura en electrónica y electrotécnica.

Descripción técnica

Quality Dress	PICO
Potencia de calefacción	80 W
Tiempo de calentamiento a 280 °C	aprox. 9 s
Potencia de calentamiento	230 W
Intervalo de temperatura del cabezal de soldadura	150 - 450 °C
Peso del soldador sin cable de alimentación	30 g
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red

Tipo de producto

Estación de soldadura

Accesorios

Alambre de aportación sin plomo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rollo de 250 g Ø alambre de aportación 1,5 mm

082365 1,5

Cabezal de soldadura Denominación del fabricante CDLF16

082401 CDLF16

Bomba de desoldado PDD03,plástico antiestático

082355

Cabezal de soldadura Denominación del fabricante PDLF10

082401 PDLF10

Cabezal de soldadura Denominación del fabricante CDLF12

082401 CDLF12

Cabezal de soldadura Denominación del fabricante CDLF24

082401 CDLF24

Cabezal de soldadura Denominación del fabricante CDLF32

082401 CDLF32

Cabezal de soldadura Denominación del fabricante PDLF07

082401 PDLF07

Alambre de aportación sin plomo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rollo de 250 g Ø alambre de aportación 1 mm

082365 1