

**Llave dinamométrica provista de reloj con escala graduada, Par máximo: 3Nm****Datos de pedido**

Número de pedido	655500 3
GTIN	4562135127121
Clase de artículo	66F

Descripción**Ejecución:**

De un brazo; de forma constructiva delgada y con reloj con escala graduada claramente legible. Cuerpo completamente de acero, cromado con cuadrado de accionamiento fijo para insertos de llave de vaso.

Unidad de medida: Nm.

Función:

El valor obtenido se puede leer en el reloj comparador durante la operación, mientras que el valor final queda fijo en indicador de seguimiento para lectura posterior.

Aplicación:

Para el apriete individual controlado, así como para mediciones de control.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:**Leyenda para dibujo y fórmula:**

l_1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable

l_2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica

l_3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica

l_4 = calibre de puntas de la herramienta insertable

L = longitud total de la herramienta

T_1 = par de giro a ajustar

T_2 = par de giro prescrito

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Descripción técnica

Forma de conexión	fijo
Dirección de apriete	Apriete a la derecha y a la izquierda
Lectura conmutable	Nm
Altura de la cabeza h	63 mm
Longitud total L	205 mm
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l ₃]	170 mm
Intervalo de par	0,3 - 3 Nm
Calibración	O3
Norma	DIN EN ISO 6789
Display	analógico
Técnica de medición	mecánico
Posibilidad de regulación valor de disparo	no ajustable
Anchura de la cabeza b	37 mm
Par máximo	3 Nm
Precisión de medición par de giro	±3 %
Peso	330 g
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Señalización de disparo	óptico
Ajuste del valor de disparo	Indicador de seguimiento
Procedimiento de medición	Par de giro
Datos protocolables	no
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Graduación de la escala 1 marca de graduación =	0,05 Nm
Respuesta	indicadora
Función de doblado	no
Función slipper	no
QuickRelease/ función de cambio rápido	no

Indicador de seguimiento

sí

Tipo de producto

Llave dinamométrica

ServiciosCalibraciónLlave dinamométrica por ambos lados Par
máximo 400/2 Nm

020030 400/2