

**HOLEX****Fresa con mango pequeña Z7 – medio, dentado en cruz, MD, Tipo: D0605****Datos de pedido**

Número de pedido	546910 D0605
GTIN	4045197724250
Clase de artículo	52D

**Descripción****Ejecución:**

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **HOLEX** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

Fresas con mango pequeñas de MD con Ø de vástago 3 mm. **Forma bola** (KUD).

**Aplicación:**

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

**Descripción técnica**

Forma	D0605
Descripción de la forma	Bola
Longitud total	38 mm
Dentado abreviatura	Z7
Tipo de dentado	con dentado cruzado
Ø del cabezal	6,3 mm
Grado de finura de dentado	medio
Ø de mango	3 mm
Longitud de cabeza	5 mm

Serie	Dentado Z7
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
Uni	adecuado		