

## Garant

### Fresa de cuarto de círculo hacia adelante y hacia atrás de MDI, TiAlN, Radio r: 0,8mm



## Datos de pedido

Número de pedido	208172 0,8
GTIN	4062406131289
Clase de artículo	11X

## Descripción

### Ejecución:

**Mango extralargo.** Cabeza doblemente rectificada **con perfil de cuarto de círculo.**

**Tolerancia:** tamaño = **radio r ± 0,05 mm.**

### Aplicación:

Para el **uso universal** en casi todos los materiales. El recubrimiento de nuevo desarrollo **evita la formación efectiva de filos recrecidos**, también en aluminio e INOX.

Para **desbarbado** hacia **adelante y hacia atrás** de cantos con contornos.

## Descripción técnica

Ø grande D <sub>2</sub>	10 mm
Longitud de filo L <sub>c</sub>	0,8 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	10 mm
Ø pequeño D <sub>3</sub>	8,4 mm
L <sub>2</sub> +0,5	4 mm
Avance f <sub>z</sub> para contornear en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm
Longitud total L	100 mm
Radio r	0,8 mm
Número de dientes Z	5
Ø D <sub>1</sub> +0,05	6 mm

L <sub>4</sub> +0,5	31 mm
Fresas de punta esférica	hacia delante y hacia atrás
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Tolerancia contorno radio	± 0,05
Anchura de ataque a <sub>e</sub> en la operación de fresado	0,5 × r en canteado
Mango	DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior	no
Tolerancia de mango	h6
anillo de color	verde
Tipo de producto	Fresa mango cil.

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	125 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	75 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	70 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	70 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	45 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	30 m/min	M
GG(G)	adecuado	45 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		

seco

adecuado

Aire

adecuado

**Servicios**

Rectificado de mangos Tipo HB

129100 HB