

## Garant

### Fresa de cuarto de círculo hacia adelante y hacia atrás de MDI, TiAlN, Radio r: 2,5mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	208172 2,5
GTIN	4062406131340
Clase de artículo	11X

#### Descripción

##### Ejecución:

**Mango extralargo.** Cabeza doblemente rectificada **con perfil de cuarto de círculo.**

**Tolerancia:** tamaño = **radio r ± 0,05 mm.**

##### Aplicación:

Para el **uso universal** en casi todos los materiales. El recubrimiento de nuevo desarrollo **evita la formación efectiva de filos recrecidos**, también en aluminio e INOX.

Para **desbarbado** hacia **adelante y hacia atrás** de cantos con contornos.

#### Descripción técnica

Longitud de filo $L_c$	2,5 mm
Número de dientes Z	5
$L_2 + 0,5$	8 mm
$\varnothing$ pequeño $D_3$	7 mm
Avance $f_z$ para contornear en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm
Radio r	2,5 mm
$\varnothing$ grande $D_2$	12 mm
$\varnothing$ de mango $D_5$	12 mm
Longitud total L	100 mm
$L_4 + 0,5$	37 mm

Ø D <sub>1</sub> +0,05	6 mm
Fresas de punta esférica	hacia delante y hacia atrás
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Tolerancia contorno radio	± 0,05
Anchura de ataque a <sub>e</sub> en la operación de fresado	0,5 × r en canteado
Mango	DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior	no
Tolerancia de mango	h6
anillo de color	verde
Tipo de producto	Fresa mango cil.

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	125 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	75 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	70 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	70 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	45 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	30 m/min	M
GG(G)	adecuado	45 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		

seco

adecuado

Aire

adecuado

**Servicios**

Rectificado de mangos Tipo HB

129100 HB