

Garant GRIDLINE

Estación de trabajo eLevel con tablero Eterlux claro, Longitud: 1500mm**Datos de pedido**

Número de pedido	920014 1500
GTIN	4062406119492
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

Estación de trabajo eLevel – regulable en altura de forma progresiva y eléctrica. Ajuste de altura con panel de mando electrónico. Panel de mando con pantalla y función de memoria. Accionando se adapta la **altura de todo el puesto de trabajo**.

Lacado:

Pie soporte antracita RAL 7016, **no configurable**.

Columna elevadora de aluminio anodizado, **no configurable**.

Panel posterior y lateral gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo, configurable**.

Nota:

- **Por favor, tenga en cuenta, al utilizar las carcasas para atornillar debajo del tablero de trabajo, que las carcasas no deben sobrepasar una altura máxima de 500 mm.**
- **Atención: en una colocación en fila, utilizar chapas cortantes n.º 920350 (peligro de aplastamiento).**

Los tamaños con .../2 están equipados con una unidad de elevación alternativa. Las especificaciones técnicas son similares a las de las unidades de elevación anteriores, con pequeños cambios. El panel de control es visualmente diferente para estos tamaños, pero funcionalmente igual.

Descripción técnica

Modelo	eLevel
Color superficie tablero de trabajo	gris claro

Peso	80 kg
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo) de – a	700 - 1000 mm
Superficie tablero de trabajo	Eterlux (melamina/resina fenólica)
Material tablero de trabajo	Eterlux
Longitud del tablero de trabajo	1500 mm
Tablero de trabajo grosor	40 mm
Profundidad	800 mm
Tablero de trabajo profundidad	700 mm
Serie	Estación de trabajo
Superficie tablero de trabajo	Recubrimiento muy resistente a los arañazos y resistente a altas temperaturas
Grosor superficie	2,7 mm
Regulación de la altura gradual	sí
Anchura	1500 mm
Panel de mando con pantalla y función de memoria	sí
Principio de regulación de la altura	Estructura completa
Tensión nominal	250 V
Tipo de enchufe entrada	F
Regulación de la altura para puesto de trabajo	700-1000 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	250 kg
Ejecución regulación de la altura	eléctrico
Grosor de plaquita	40 mm
Compensación de altura	25 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Mesa de trabajo

Accesorios

Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 400/4	927600 400/4
Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 300/3	927600 300/3
Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 500/5	927600 500/5
Multifix adecuado para tipo 300	928201 300
Columnas soporte Altura 200 mm	928010 200
Tastatur-Schubblade Tipo 1	927341 1
Carcasa de ordenador 16G Altura 500 mm	927335 500
Carcasa de cajonera 16G móvil Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones 500/5	927315 500/5
Carcasa de cajonera 16G móvil Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones 400/4	927315 400/4
Columnas soporte Altura 1362 mm	928010 1362
Bandeja para banco de trabajo Adecuado para la profundidad de la estación de trabajo 800 mm	920350 800
Carcasa de cajonera 16G móvil Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones 500/4	927315 500/4
Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 200/1	927600 200/1
Columnas soporte Altura 962 mm	928010 962
Soporte de PC Tipo M	928753 M
Carcasa de cajonera 24G móvil Altura carcasa / cantidad de cajones 500/5 mm	927620 500/5
Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones 400/3	927300 400/3
Carcasa de cajonera 16G móvil Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones 500/3	927315 500/3
	927600 300/2

Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones
300/2

Columnas soporte Altura 481 mm

928010 481

Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones
300/3

927300 300/3

Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones
300/2

927300 300/2

Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones
400/4

927300 400/4