

Garant

Fresas de MDI GARANT Master Titan TPC con más divisores de viruta TPC, TiAlN, Ø e8 DC: 5mm



Datos de pedido

Número de pedido	203122 5
GTIN	4062406120047
Clase de artículo	11Z

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento diseñada **especialmente para el uso TPC** para uso universal.

Núcleo reforzado.

Resistencia a la rotura por flexión óptima gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos.

Aplicación:

Sobre todo para fresado de **titanio y aleaciones de titanio**.

Nota:

$h_{m\acute{a}x.}$: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.

$a_{e\ m\acute{a}x.}$: = $0,08 \times D$ para el mecanizado TPC.

Descripción técnica

Longitud total L	57 mm
Ø de cuello D_1	4,8 mm
Longitud de filo L_c	13 mm
Calidad de equilibrado con mango	G 2,5 con HB
Espesor medio de viruta $h_{m\acute{a}x.}$ para fresar TPC en titanio > 850 N/mm ²	0,035 mm
Número de dientes Z	6
Ø de corte D_c	5 mm
Ø de mango D_s	6 mm

Dirección de aproximación	horizontal e inclinado
Ángulo de hélice	40 grados
Mango	DIN 1835 B con h5
Tolerancia Ø nominal	e8
Redondeo de esquinas r _v	0,1 mm
Serie	Master Titan
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	0,08×D
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	TPC
anillo de color	rosa
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	120 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		